



EFFEGI BREGA®

SOFT-RELAX HTM

Laveuse pour impressions 3D

Soft-Relax HTM permet d'éliminer automatiquement les matériaux hydrosolubles utilisés comme supports dans l'impression 3D (technologie PolyJet). La laveuse à panier rotatif utilise un jet d'eau pour nettoyer les impressions 3D et les rendre prêtes à l'emploi.

L'appareil permet un lavage à froid ou à chaud, en fonction de l'alimentation électrique et du réglage de la température.

Lorsqu'il est alimenté en eau froide et en eau chaude, la température est automatiquement ajustée de 34 à 55° C, selon les besoins. Le lavage à chaud permet d'obtenir des surfaces parfaitement propres tout en réduisant le temps de lavage et la quantité d'eau utilisée. La pression est réglable de 5 à 30 bars.

SIGNALISATIONS	RÉGULATEUR DE PRESSION	PANIER	
<p>Une platine électronique gère toutes les fonctions et les signaux à travers des voyants lumineux intuitifs.</p> <p>Les voyants signalent les conditions suivantes par des combinaisons de couleurs :</p> <ul style="list-style-type: none">• Machine prête à l'emploi• Cycle en cours• Défaut de fermeture de la porte• Pré-alarme : 30 heures avant l'entretien• Alarme : appeler l'assistance technique• Heures de travail effectuées	<p>L'opérateur peut régler la pression du travail de 5 à 30 bars</p>	<p>L'opérateur peut charger des impressions de toutes formes et dimensions.</p> <p>Des billes antichocs sont disponibles Ø 12-15-20-25-30 mm</p>	
<th>RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE</th>		RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE	
<p>L'utilisation d'eau chaude permet de réduire le temps et donc la consommation</p>			
<th>RACCORDEMENT EAU FROIDE</th>	RACCORDEMENT EAU FROIDE	<th>RACCORDEMENT EAU CHAUDE</th>	
<p>Pour l'alimentation en eau par le réseau d'eau</p>	<p>L'appareil utilise l'eau chauffée par la chaudière du laboratoire mais peut également fonctionner avec de l'eau froide uniquement</p>	<th>DÉCHARGE LATÉRALE</th>	DÉCHARGE LATÉRALE
		<p>A raccorder à un décanteur ou à un panier pour filtrer les résidus</p>	

Via Magellano, 7 - 29010 Sarmato (PC) - ITALIA

Tel. +39 0523 887702 - +39 0523 887013 - E-mail: commerciale@effegibrega.it